

Schwenkrahmen in voller Höhe, ESFC



Ein Schwenkrahmen für 19"-Geräte, der zusätzlichen Einbauraum für diese Geräte sowie bei Öffnung einen Zugang von hinten zu den eingebauten Komponenten und Geräten bietet.

MERKMALE

Beschreibung: Schwenkrahmen in voller Höhe für 19"-Zubehör, erlaubt Rechts- und Linksanschlag. Kann in anreihbare und kompakte Standschränke montiert werden. Besondere Scharniere erlauben eine zusätzliche Einbautiefe. Anpassbares oberes Scharnier zur rechtwinkligen Montage. Steifes, W-förmiges Profil für schwere Einbauten. Verzinkter Rahmen zur direkten Erdung der Komponenten. Im Standard ausgestattet mit 130° Scharnieren. Kann auch seitlich in 600 mm tiefen Standschränken montiert werden. Für anreihbare Standschränke verwenden Sie bei Bedarf Querhalterungen ESFB in Kombination mit VBD, die in Schritten von 12.5 mm in der Tiefe verstellbar sind.

Max. Traglast: 1800N, wird mit einer Vorrichtung zur Selbstpositionierung ausgeliefert.

Schließung: Zwei 3 mm DIN Doppelbart Schlösser.

Material: Vertikale 19" Profile 2 mm verzinktes Stahlblech. Rahmen: Vertikale Profile 2 mm und horizontale Profile 3 mm.

Verpackungseinheit: 1 Rahmen mit Scharnieren.

Montagemöglichkeiten: ESFC für 600, 800, 1000, 1200 mm breite anreihbare Schränke. Fügen Sie ESFB zur Montage in anreihbaren Standschränken hinzu.

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial
ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial
ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Baustahl
ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Baustahl
ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Baustahl
ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE