

Sichttür | Wandgehäuse, ADT



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Im Austausch gegen Standardtür. Erlaubt Sicht auf die Komponenten im Wandgehäuse. Mit allen Optionen des Schließprogramms.

Material: 1,2 mm Stahlblech / 1,5 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 500 mm / 2 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 800 mm, 3 mm durchsichtiges Acrylglas.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55.

Verpackungseinheit: 1 Tür.

Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke	Verriegelungsmenge	Fenstergröße
ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm
ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke	Verriegelungsmenge	Fenstergröße
ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

* 3-Punkt-Stangenverriegelung. Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE