

Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure, 2" Rohr, DN50, 60,3–63mm M10 Gewinde

KATALOGNUMMER

MPZ063



MERKMALE

Mit Schnellverschluss

Kunststoffscheibenscheiben verhindern, dass das CPVC- oder Kunststoffrohr beschädigt wird, und gewährleisten das Gleiten bei Längenausdehnung

Aufgebördelte Kanten und ein speziell konstruierter Schweißbereich helfen beim Schutz der CPVC-Rohrleitungen

Ideal für Installationen, bei denen der Platz begrenzt ist und Wartungsarbeiten in der Nähe der Befestigungsfläche ausgeführt werden müssen.

Geeignet für Sprinklerrohr von 3/4" bis 2" (20 bis 50 DN)

Eliminiert die Notwendigkeit, erdbebensicher abzustützen, wenn die Rohre innerhalb von 150 mm von der Befestigungsfläche gehalten werden.

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Entspricht Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 12)



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 595059

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Rohrgröße: 2" Min

NB/DN: 50

Außendurchmesser (OD): 60.3 - 63 mm



Stangengröße (RS): M10

Breite (W): 30 mm

Dicke (T): 2 mm

Statische Last: 1725N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

