

# Kabelklemmen, CAC

Die Kabelklemmen sichern die Kabel in Einbaulage und verringern äußere Belastungen, wodurch eine Beschädigung der Anlage vermieden wird.


## MERKMALE

Beschreibung: Zur Sicherung eingeführter Kabel auf den Kabelabfangschienen CAB und CABP. Hält das Kabel in Position und fängt das Gewicht ab.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 25 Klemmen.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CAB/CABP hinzu, um die Kabelklammern CAC montieren zu können.



**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Verzinkt  
**Dicke:** 2mm

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial     | Produktfamilie | Kabeldurchmesserbereich |
|---------------|------|--------|-------|---------------------|----------------|-------------------------|
| CAC0612       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 6 – 12mm                |
| CAC1014       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 10 – 14mm               |
| CAC1216       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 12 – 16mm               |
| CAC1418       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 14 – 18mm               |
| CAC1822       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 18 – 22mm               |
| CAC2226       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 22 – 26mm               |
| CAC2630       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 26 – 30mm               |
| CAC3034       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 30 – 34mm               |
| CAC3438       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 34 – 38mm               |
| CAC3842       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 38 – 42mm               |
| CAC4246       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 42 – 46mm               |
| CAC5864       | 64mm | 25mm   | 19mm  | Baustahl, Edelstahl | Freistehend    | 58 – 64mm               |

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.