

# Edelstahl-Sichttür, ADCS



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

## MERKMALE

**Beschreibung:** Im Austausch gegen die Standardtür. Erlaubt die klare Sicht auf die Einbauten im Wandgehäuse. Alle Optionen des Schließprogramms möglich.

**Material:** 1.5 mm AISI 304 Edelstahl, 2 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 600 mm. 4 mm klares Sicherheitsglas.

**Oberfläche:** 400 vorgeschliffener Edelstahl.

**Schutzart:** Entspricht IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

**Verpackungseinheit:** 1 Tür.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

**Material:** Edelstahl 304

**Oberfläche:** Gebürstet

**Dicke:** 1.5mm

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Verriegelungsmenge | Fenstergröße | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| ADCS03624     | 360mm | 240mm  | 1                  | 219 x 83mm   | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS04030     | 400mm | 300mm  | 1                  | 259 x 143mm  | Wandschränke   | Baustahl        |

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Verriegelungsmenge | Fenstergröße | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| ADCS04040     | 400mm  | 400mm  | 1                  | 259 x 243mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS04060     | 400mm  | 600mm  | 1                  | 259 x 443mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS05040     | 500mm  | 400mm  | 1                  | 359 x 243mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS05050     | 500mm  | 500mm  | 1                  | 359 x 343mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS06040     | 600mm  | 400mm  | 2                  | 459 x 243mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS06060     | 600mm  | 600mm  | 2                  | 459 x 443mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS06080     | 600mm  | 800mm  | 2                  | 459 x 643mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS08060     | 800mm  | 600mm  | 2                  | 659 x 443mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS08080     | 800mm  | 800mm  | 2                  | 659 x 643mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS10080     | 1000mm | 800mm  | 1                  | 859 x 643mm  | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS12080     | 1200mm | 800mm  | 1                  | 1059 x 643mm | Wandschränke   | Baustahl        |
| ADCS14080     | 1400mm | 800mm  | 1                  | 1259 x 643mm | Wandschränke   | Baustahl        |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

\* 3-Punkt-Stangenverriegelung. Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.