

Einsätze, LI



Eine flexible Lösung, die viele verschiedene Verriegelungsoptionen ermöglicht, um den Zugriff auf den Schrank zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Einsätze zum Austausch mit der DIN 3 mm Doppelbart Standard-Schließung.

Material: Zamak.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Oberfläche: Mühle
Material: Zamak

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Schlüsseltyp	Gehäusematerial
LI503	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Doppelbit, 3 mm	Baustahl
LI524	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Vierkant, 8 mm	Baustahl
LI526	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Dreieck 7 mm.	Baustahl
LI523	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Vierkant, 7 mm	Baustahl
LI527	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Dreieck 8 mm.	Baustahl
LI528	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Geschlitzt, 2x4 mm	Baustahl
LI505	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Doppelbit, 5 mm	Baustahl
LI530	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Daimler Benz	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.