


EuropacPRO EMV-Dichtung Frontplatte / Rückwand zur Modulschiene



Die Kontaktleiste wird auf die Modulschiene geclipst und stellt den leitfähigen Kontakt zur Frontplatte oder Rückwand her.

MERKMALE

Der EMV-Kontaktstreifen wird auf die Modulschiene geclipst und bildet eine leitende Verbindung zur Frontplatte oder Rückwand

Produktfamilie: EuropacPRO
Produkttyp: Abschirmungs-Kit
Material: Edelstahl
Passt zu: Baugruppenträger



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Breite
24560-229	28HP	10	131.78mm	131.78mm
24560-235	84HP	10	416.56mm	416.3mm
24560-233	63HP	10	304.5mm	304.8mm
24560-231	42HP	10	202.9mm	202.9mm
24560-236	84HP	100	416.56mm	416.3mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE