

Regendach, MSST

Ein Regendach aus Edelstahl schützt dank eines Schrägdachs installierte Bauteile vor angesammeltem Wasser, das sonst beim Öffnen der Tür in den Schrank tropfen würde.

MERKMALE

Beschreibung: Dient als zusätzlicher Schutz bei Edelstahlschränken. Das Dach ist leicht geneigt.

Material: 1,5 mm Edelstahl AISI 304 / AISI 316L.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.



Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Gebürstet

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Produktfamilie	Gehäusematerial
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Produktfamilie	Gehäusematerial
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Produktfamilie	Gehäusematerial
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE