

nVent CADDY Speed Link SLK mit Bolzenanker



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von fischerwerke GmbH & Co. KG

Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

ETA 06/0175-Zulassung von fischerwerke GmbH und Co erhältlich. KG

Material:	Stahl; Polypropylen; Zinklegierung
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Bohrerdurchmesser:	6 mm
Bohrlochtiefe:	31 mm
Verankerungstiefe:	25 mm Min

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

