

nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle, 50 m Länge

KATALOGNUMMER

SLC6L50

MERKMALE

Zur Installation von anwenderdefinierten
Drahtseilzuschnitten mit zwei Schlössern

Trommel mit nVent CADDY Speed Link Stahlseil

Drahtseil aus 7 Bündeln zu je 19 Litzen Flugzeugstahlseil



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196821

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Durchmesser Stahlseil: 6 mm

Länge Stahlseil: 50m

Winkel (a): 60 ° Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


Die statische Last 1 stellt eine Punktbelastung im Zentrum der Tragseilsinstallation dar. Die statische Last 2 stellt eine verteilte Zwei- oder Dreipunktlast an dem Tragseilsinstallation dar. Die statische Last 3 stellt eine verteilte Vier- oder Mehrpunktlast an dem Tragseilsinstallation dar.

Zum Aufbringen der Vorspannkraft muss das Tragseilspannwerkzeug benutzt werden.

Auftragsgeschnittene (CTO) Längen können in Meter-Schritten bestellt werden.

Horizontale Installation		
Vorspannkraft	1000 N	450 N
Statische Last 1 (F1)	490 N	590 N
Statische Last 2 (F2)	880 N	1080 N
Statische Last 3 (F3)	980 N	1180 N
Vertikale Installation		
Statische Last 4 (F4)	4440 N	

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

