


Luftleitblech, mit U-Frontplatte, schirmbar (Textildichtung), Textil



Das Luftleitblech mit U-förmiger Frontplatte deckt einen leeren Slot ab, damit keine Luft entweicht. Die U-förmige Frontplatte ist für die Befestigung einer EMV-Textildichtung vorbereitet.

MERKMALE

Das Luftleitblech verhindert, dass Luft durch leere Slots entweicht

Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben

Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Material:	Aluminium
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp:	Luftschottblech
Typ:	Mit Frontplatte



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	EMV-Schirmung	Breite Gestell	Passt zu
20848-728	3U	1	160mm	Nein (nachrüstbar)	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse
20848-729	3U	1	220mm	Nein (nachrüstbar)	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse
20848-736	6U	1	160mm	Nein (nachrüstbar)	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse
20848-737	6U	1	220mm	Nein (nachrüstbar)	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Luftleitblech für 280 mm tiefe und für 80 mm Rear I/O-Leiterplatten auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.