

MTCA.4 RTM-Füller-Modul mit Luftschottblech, Full-Size Double, für RTM BP-Abdeckblech Z3



KATALOGNUMMER

21850-129

Zur Abdeckung ungenutzter AdvancedMC-, MCH- oder PM-Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen oder ungenutzter Slots in einem MTCA.0-System mit Anschraubleiste. Die Module bestehen aus einer Frontplatte mit Flansch und unverlierbaren Schrauben, einer EMV-Dichtung und einer Seitenwand. Die Module können mit den unverlierbaren Schrauben am Kartenkorb befestigt werden.

MERKMALE

Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4

Zur Abdeckung ungenutzter Slots innerhalb eines MicroTCA.1- oder MicroTCA.4-Systems

Flansche mit unverlierbaren M3-Schrauben zur Befestigung am Kartenkäfig

EMV geschirmt



PRODUKTMERKMALE

Auslegungsmerkmal: Full-size

Anzahl Verpackungen: 1

Material: Edelstahl

Produktfamilie: MicroTCA

Produkttyp: Systemmodul

Typ: Filler-Modul

Bruttogewicht: 0.361kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE