

LHX+ Wassersteuerpaket-Kit

KATALOGNUMMER

23130-663



Die Edelstahl-Rohreinsätze mit ID 1" werden jeweils mit einem Paar ratiometrischer Flüssigkühlmittelsensoren geliefert. Die Sensoren werden direkt mit dem RackChiller Rear Door Controller verbunden. Dies ermöglicht die Überwachung der thermischen Eigenschaften des Kühlmittels und der Kühlung. Leistungs- sowie zusätzliche Temperaturregelungsfunktionen.

MERKMALE

Rücklaufsensoren: Kühlmitteldurchfluss und Temperatur

Ermöglicht dem Regler, den Durchfluss basierend auf der Rücklaufemperatur anzupassen

Wassersteuereinheit mit Strömungs-, Temperatursensor

Beide Rohreinsätze sind aus rostfreiem Stahl, die mit der Bodenplatte verschraubt werden können, um einen hohen EMV und IP Schutz zu gewährleisten

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Steckverbinder-Kit

Passt zu: Varistar; Varistar CP

Bruttogewicht: 0.576kg

Anzahl Verpackungen: 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

LHX+ Controller erforderlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE