

# Unterlegscheibe

Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.

## MERKMALE

Unterlegscheibe



Produkttyp: Unterlegscheibe  
Typ: Unterlegscheibe



## SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/2     |            |            |                     |                      |       |      |
|---------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-------|------|
| Katalognummer | Material   | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Zubehörtyp           | Farbe | Höhe |
| 21100-721     | Stahl      | Vernickelt | 100                 | Befestigungsmaterial |       |      |
| 21100-015     | ABS        |            | 50                  | Befestigungsmaterial |       |      |
| 21100-016     | ABS        |            | 100                 | Befestigungsmaterial |       |      |
| 21101-121     | Polyamid 6 |            | 100                 | Befestigungsmaterial | Weiß  | 5mm  |
| 21101-964     | Polyamid 6 |            | 100                 | Befestigungsmaterial |       |      |

| Table 2/2     |                                                                                 |        |                                                         |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|
| Katalognummer | Produktfamilie                                                                  | Breite | Passt zu                                                | Drehmoment |
| 21100-721     |                                                                                 |        | Frontplatten, Rahmentyp-Steckbaugruppe                  |            |
| 21100-015     | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO |        | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |            |
| 21100-016     | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO |        | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |            |
| 21101-121     |                                                                                 | 5mm    | Rückwandplatinen                                        |            |

| Katalognummer | Produktfamilie | Breite | Passt zu                                                | Drehmoment |
|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|
| 21101-964     |                |        | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | 0.3N·m     |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Benötigte Anzahl für IEEE-Steckbaugruppen (3HE/6HE)

Benötigte Anzahl für Kassetten vom Typ 2 mit Aushebegriff (3HE/6HE)

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

