

Trägerklammer für Strutschienen mit U-Bügel



MERKMALE

Vollständig mit U-Bügel und Muttern

Paarweise Montage erforderlich

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Typ Strutmontageschiene	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)
ZTA601HD	387701	Stahl	Feuerverzinkt	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA602HD	388006	Stahl	Feuerverzinkt	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Stahl	Feuerverzinkt	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max



Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C	Statische Last
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm	5000N
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm	5000N
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm	5000N
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm	5000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last basiert auf einem Paar Strutmontageschienenenträgerklammern.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

