

Kabelhalter mit Stecker



MERKMALE

Das leicht zu öffnende Schloss ermöglicht die schnelle Zuführung oder Entnahme von Kabeln nach der Installation.

Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde

Kann dank des Schlitzes seitlich an der Halterung mit Befestigungsteilen (nicht im Lieferumfang enthalten) an einer Wand montiert werden

Leitungsklemmen aus Kunststoff können an der Halterung befestigt werden und so werden Kabel und Leitungen mit nur einem Loch im Beton gesichert

Halogenfrei

UV-stabil

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Kabelkapazität	Kabeldurchmesserbereich	Bohrlochdurchmesser
SCSH25	800043	Polypropylen	-10 to 85 °C	40	10 mm	6mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrlochtiefe	A	B	Statische Last
SCSH25	800043	30mm	96 mm	46 mm	190N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

