

Regendach, MSST

Ein Regendach aus Edelstahl schützt dank eines Schrägdachs installierte Bauteile vor angesammeltem Wasser, das sonst beim Öffnen der Tür in den Schrank tropfen würde.

MERKMALE

Beschreibung: Dient als zusätzlicher Schutz bei Edelstahlschränken. Das Dach ist leicht geneigt.

Material: 1,5 mm Edelstahl AISI 304 / AISI 316L.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.



Oberfläche: Gebürstet

Dicke: 1.5mm

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Produktfamilie	Gehäusematerial
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Produktfamilie	Gehäusematerial
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Produktfamilie	Gehäusematerial
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Edelstahl 304	Freistehend	Baustahl
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Edelstahl 316	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.