

Leiterplattensicherung, 10 Stück

KATALOGNUMMER

24560-377

Der PCB-Griff ermöglicht es dem Benutzer, eine Leiterplatte ohne Frontplatte herauszunehmen.

MERKMALE

Anwendung an oberer und unterer Modulschiene Typ
Zubehör möglich



Auch ohne Leiterkartengriff einsetzbar

Auch an Slot „2“ einsetzbar

Zur Fixierung der Leiterplatte im Baugruppenträger oder
19-Zoll-Gehäuse

Für EuropacPRO, MultipacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO,
CompacPRO und Inpac

Kann nur in Kombination mit Führungsschienen vom Typ
Zubehör verwendet werden



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplattenhalterung

Material: Polycarbonat

Anzahl Verpackungen: 10

Nettogewicht: 0.017kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Tragegriff C bitte separat bestellen.

Nur zusammen mit Zubehör für Führungsschienen verwendbar.

Mindestabstand der Führungsschienen 3 TE.

Nicht verwenbar bei den Gehäusen propac, compac, inpac.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE