


EuropacPRO Lochschiene für Steckverbinder



Lochschiene flach für Steckverbindermontage gemäß EN 60603-2 (DIN 41612), Montage an VT-Modulschienen.

MERKMALE

In Verbindung mit Modulschienen hinten., VT

Zur Montage von Steckverbindern konform zu EN 60603-2, DIN 41612

Oberfläche: Passiviert
Material: Aluminium
Produkttyp: Lochschiene



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Produktfamilie	Passt zu	Zertifizierungen
20822-046	40HP	4	203.2m m	EuropacPRO	Baugruppenträger	RoHS
20822-047	60HP	4	304.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Baugruppenträger, Gehäuse	RoHS
20822-048	84HP	4	431.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Baugruppenträger, Gehäuse	RoHS
20822-049	28HP	4	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Baugruppenträger, Gehäuse	RoHS
20822-050	42HP	4	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Baugruppenträger, Gehäuse	RoHS
20822-051	20HP	4	101.6m m	EuropacPRO	Baugruppenträger	RoHS

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Produktfamilie	Passt zu	Zertifizierungen
20822-052	4HP	4	20.32m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Baugruppenträger, Gehäuse	
20822-053	8HP	4	40.64m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Baugruppenträger, Gehäuse	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ein Gewindestreifen ist erforderlich, um die Lochschiene an der Modulschiene zu befestigen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.