


Leiterplattenwinkel



Die Leiterplattenhalterungen ermöglichen die Befestigung einer Leiterplatte an der Frontplatte. Erhältlich in verschiedenen Materialien.

MERKMALE

Zur Befestigung der Leiterkarte an der Frontplatte

Produkttyp: Halterung
Typ: Leiterplattenhalterung
Passt zu: Frontplatten



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Entflammbarkeitsklasse	Material	Tiefe	Höhe	Breite
60807-181	1		Zinklegierung	8.6mm	11.1mm	10.2mm
60807-011	1	UL® 94V-0	Polycarbonat			
60807-211	1	UL® 94V-0	Polycarbonat			
60807-183	1	UL® 94V-0	Polycarbonat			
60807-203	1		Zinklegierung			

Table 2/2		
Katalognummer	Gewindegröße	Gewindeart
60807-181	M2.5	Metrisch
60807-011		
60807-211		
60807-183		
60807-203		

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

