


Barra colectora de banda de planos con sobretensión de raíl



CARACTERÍSTICAS

Cumple con los criterios de diseño recomendados por AREMA®

Barra colectora de baja impedancia mejorada


Asistencia en el diseño disponible para aplicaciones especiales

Disponible en versiones de cobre estañado o expuesto

Material: Cobre electrolítico

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Acabado	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Tamaño de ranura (SS)	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)
B2700HC14T	Estañado	355.6 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC36T	Estañado	914.4 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC48T	Estañado	1219.2 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC60	Desnudo	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC60T	Estañado	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC72	Desnudo	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC72T	Estañado	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.