

PMC Mezzanine Panel frontal, no blindado



El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC. Disponible en diferentes tratamientos.

CARACTERÍSTICAS

El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC

EMC blindaje con junta tórica conductora



ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Tipo de accesorio	Montaje	Apantallamiento EMC	Tipo de junta	Materia l
20835-899	Mezzanine Panel frontal	Panel frontal	Me quedé	No (Retrofitable)	Anillo tórico EMC	Alumini o
20835-896	Panel frontal sin mango		Atornillado delantero	No (Retrofitable)		Zinc
20835-929	Panel frontal sin mango		Atornillado delantero	No (Retrofitable)		Zinc
20835-931	Panel frontal sin mango		Atornillado delantero	No (Retrofitable)		Zinc

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	Altura	Anchura	De conformidad con
20835-899	Anodizado	Conductivo	Sí	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386
20835-896	Anodizado	Anodizado	No	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386

Número de catálogo	Acabado frontal	Acabado trasero	Borde tratados	Altura	Anchura	De conformidad con
20835-929	Cromo plateado	Cromo plateado	Sí	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386
20835-931	Anodizado	Conductivo	No	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386

Table 3/3			
Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado
20835-899	2.5mm	10	Anodizado
20835-896		10	
20835-929		10	
20835-931		10	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

