

# nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SLK15L5DH**

## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho para cubierta pre-ensamblado

Se conecta de forma rápida y sencilla a los huecos de la cubierta metálica

Terminación en acero flexible que se introduce y bloquea en el hueco de la cubierta metálica

Innovador diseño que ayuda a proteger el cable de los bordes afilados, minimizando el riesgo de dañar el cable



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196505

Material: Acero;Aleación de zinc;Polipropileno

Acabado: Electrolgalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm

Longitud del cable de acero: 5m

Grosor de la chapa de la cubierta del techo: 1.5 mm Max

A: 9.2 mm

Tamaño de taladro (HS): 8 mm

Carga estática: 195N

Altura (H): 55 mm

Anchura (W): 19 mm

Espesor (T): 12.5 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


---

La capacidad de carga sólo es aplicable si a su vez la de la cubierta metálica es adecuada.

Verificar con el fabricante de cubierta la capacidad de carga recomendada.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

