

# Kit de pernos y tuercas de metal CONT-KIT



## CARACTERÍSTICAS

Para conexiones eléctricas óptimas

El kit incluye 100 pernos, 100 tuercas, 200 arandelas planas y 200 arandelas de contacto

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Material:</b>               | Acero              |
| <b>Acabado:</b>                | Electrogalvanizado |
| <b>Clase de calidad:</b>       | 8.8                |
| <b>Clase de recubrimiento:</b> | Zn 8 C             |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Par de apriete |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| CONT-KIT-M10X30    | 558370             | M10             | 30mm              | 44.25 N·m      |
| CONT-KIT-M10X50    | 558410             | M10             | 50mm              | 44.25 N·m      |
| CONT-KIT-M12X30    | 558440             | M12             | 30mm              | 110 N·m        |
| CONT-KIT-M12X40    | 558460             | M12             | 40mm              | 110 N·m        |
| CONT-KIT-M12X50    | 558480             | M12             | 50mm              | 110 N·m        |
| CONT-KIT-M12X80    | 558490             | M12             | 80mm              | 110 N·m        |
| CONT-KIT-M6X16     | 558310             | M6              | 16mm              | 9.59 N·m       |
| CONT-KIT-M8X30     | 558340             | M8              | 30mm              | 30 N·m         |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.