

Hoja de venta del sistema HMI sanitario SYSPEND



Diseñado específicamente para el gabinete HMI Syspend sanitario en entornos de lavado sanitario, especialmente fabricación de alimentos y bebidas. El sistema de suspensión soporta hasta 90 lb (40.8 kg) a 3.3 pies (1 m). Su diseño modular con múltiples longitudes de tubo y tubos doblados permite la versatilidad de aplicaciones. Todo el sistema cumple con los requisitos de Tipo 4X y IP69K para aplicaciones de lavado sanitario de alta temperatura y presión.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Mantiene la clasificación de gabinete tipo NEMA 4, 4X y 12 IEC IP66, IP69K cuando se instala correctamente según las instrucciones de Hoffman.

CARACTERÍSTICAS

La construcción de acero inoxidable de Tipo 304 proporciona resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza.

El método de fijación Syspend-Lok evita que los tubos giren y se salgan de los accesorios y proporciona una conexión hermética.

Tubos rectos, en forma de L y U disponibles en varias longitudes para ofrecer flexibilidad de diseño

Los acoplamientos fijos y giratorios proporcionan un punto de conexión rígido entre los tubos o entre el tubo y el gabinete.

Los soportes de base fijos y giratorios proporcionan fijación segura a la pared, el suelo o la máquina con una capacidad de nivelación sencilla.

Los conectores giratorios proporcionan rotación de 330 grados.

La cubierta de soporte base opcional puede usarse en la pared, el suelo o la máquina para cubrir el herrajes expuesto en el soporte base fijo.

Cabezal de llave Syspend-Lok incluido con acoplamientos y soportes para asegurar componentes a tubos

El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.