


# Varistar CP Deco Frame Adapter Bracket



Los soportes adaptadores son útiles en el montaje de rieles deslizantes y estantes para un gabinete Varistar con marco nopen con marco deco.

## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de rieles deslizantes y estantes en Varistar Deco

**Tipo de producto:** Corchete  
**Material:** Acero



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado          |
|--------------------|-----------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 23130-231          | 29U             | 1400mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        | Polvo recubierto |
| 23130-223          | 38U             | 1800mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 23130-224          | 42U             | 2000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 23130-225          | 47U             | 2200mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 23130-222          | 33U             | 1600mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 23130-230          | 24U             | 1200mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        | Polvo recubierto |
| 23130-232          | 33U             | 1600mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        | Polvo recubierto |
| 23130-221          | 29U             | 1400mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 23130-233          | 38U             | 1800mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        | Polvo recubierto |
| 23130-234          | 42U             | 2000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        | Polvo recubierto |
| 23130-220          | 24U             | 1200mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 23130-235          | 47U             | 2200mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Tipo               | Anchura | Compatible con        |
|--------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 23130-231          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete              |
| 23130-223          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete, Varistar CP |
| 23130-224          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete, Varistar CP |
| 23130-225          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete, Varistar CP |
| 23130-222          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete, Varistar CP |
| 23130-230          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete              |
| 23130-232          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete              |
| 23130-221          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete, Varistar CP |
| 23130-233          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete              |
| 23130-234          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete              |
| 23130-220          | Corchete           | 600mm   | Varistar, Varistar CP |
| 23130-235          | Deco Frame Bracket | 600mm   | Gabinete              |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**