

SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 2" tubo, 50 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

SOSR200



CARACTERÍSTICAS

Incluye bordes brillantes para proteger el tubo

Clasificado para usarse con tubos de rociadores contra incendios de CPVC

Coloca al tubo a una distancia de 38 mm desde la superficie de montaje, lo cual elimina la necesidad de bloques espaciadores de madera

Se puede montar en posiciones vertical y horizontal en concreto, acero y madera

Cumple con el requerimiento estricto de empuje vertical UL® 203

Certificación UL® como colgador y sujetador de tubo

Cumple con los requerimientos de carga estática NFPA® 13

Incluye tornillos para montaje

Se pueden utilizar con la tuerca de respaldo 3TW en instalaciones de viguetas de celosía de madera mixta



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 597809

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Diámetro del tubo: 2" Min

NB/DN: 50

Tamaño de taladro (HS): 5.1 mm

A: 102 mm



B: 133 mm

C: 25.4 mm

Espesor (T): 1.61 mm

Separación entre ganchos: 2.4 m Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

nVent.com/GRDDT

