

Montaje superior Genesis para interiores

Los aires acondicionados de montaje superior Genesis para interiores están diseñados para instalarse sobre los gabinetes. Las cubiertas exteriores están hechas de acero con bajo contenido de carbono y pocos sujetadores visibles para sobrevivir a entornos de fábrica de uso pesado. Incluyen un filtro de malla de aluminio lavable y reutilizable que protege las bobinas para obtener el máximo desempeño de enfriamiento. Los aires acondicionados estándar de interiores incluyen el termostato electromecánico, el supresor de picos de corriente y el sistema gestión de condensación en los modelos MHB11.



HB16
8000 BTU/Hr.
2051 Watt



MHB11
2200-4000 BTU/Hr.
645-1172 Watt

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Reconocimiento URr/cUR en determinados modelos; consulte las tablas de datos de desempeño.

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura de servicio desde 50 °F/10 °C a 125 °F/52 °C

Termostato mecánico confiable situado detrás del filtro de la unidad

Compresor recíproco robusto

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Tráfico gris
Código de color:	RAL 7042

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad nominal (vatios)	Capacidad nominal (BTU/h)	Tensión nominal	Número de fases	Refrigerante
HB160826G040	21128	2344W	8000Btu/h	230V	1	R407C
HB160846G040	21802	2344W	8000Btu/h	460V	1	R134a
MHB110216G306	73880	645W	2200Btu/h	115V	1	R134a
MHB110226G306	73890	645W	2200Btu/h	230V	1	R134a
MHB110246G400	17462	645W	2200Btu/h	460V	1	R134a
MHB110416G307	75620	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

