

Kit colg. de cables de 2,0 mm s/her. c/term. c/gancho Y - 2 m de lar. - 44 kg

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK2YH500L2

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en gancho en "Y" pre-ensambladas

Se fija a la estructura del edificio y los ganchos a la bandeja o a los anillos del dispositivo a suspender

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

El Cable con forma de "Y" con terminación en 2 ganchos provee mayor estabilidad al sistema

También disponible con terminación en gancho unico



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196549

Material: Acero;Aleación de zinc;Polipropileno

Acabado: Electrogalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Diámetro del cable de acero: 2 mm

Longitud del cable de acero: 2m

Longitud "Y" del cable de acero (YL): 0.5m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm

Carga estática: 440N


Altura (H): 55 mm

Anchura (W): 19 mm

Espesor (T): 12.5 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

