

Puerta plena de acero | Armarios autoportantes, DN



Esta puerta sustituye el panel trasero de un armario autoportante para poder acceder por la parte posterior a un equipo instalado en la parte delantera o para usar placas de montaje posteriores a fin de aumentar el espacio de montaje del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DNMK (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°. Compatible con la gama de armarios combinables y compactos.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Carga máxima: 800 N.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Instrucciones de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035
Espesor:	2mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos
DN1106R5		1082mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1206LR5		1182mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN1206R5		1182mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1206RR5		1182mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN1208R5		1182mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1405LR5		1382mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN1405RR5		1382mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN1406LR5		1382mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN1406R5	DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1406RR5		1382mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN1408R5	DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1606LR5	DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN1606R5	DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1606RR5	DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN1608R5	DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1610R5	DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1804LR5	DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN1804RR5	DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN1805LR5	DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN1805R5	DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Claro	Autoportante

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos
DN1805RR5	DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN1806LR5	DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN1806R5	DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1806RR5	DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN1808LR5	DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN1808R5	DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante
DN1808RR5	DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN1810R5	DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Claro	Autoportante
DN2004LR5	DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN2004RR5	DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN2005LR5	DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN2005R5	DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Claro	Autoportante
DN2005RR5	DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos
DN2006LR5	DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN2006R5	DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante
DN2006RR5	DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN2008LR5	DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN2008R5	DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante
DN2008RR5	DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN2010R5	DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Claro	Autoportante

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos
DN2205LR5	DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN2205RR5	DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN2206LR5	DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante
DN2206R5	DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante
DN2206RR5	DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante
DN2208R5	DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

