


Kit de montaje combinado para chasis



El montaje combinado permite la opción de dividir un subrack o caja de 6 U alto en secciones de 2 x 3 U y 6 U. Diferentes versiones están disponibles.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para aceptar Euroboards (100 mm de alto) y Euroboards dobles (233,35 mm de alto)

Subdivisión de la zona de concentración de 6 U en: 2 x 3 U, 1 x 6 U

Familia de productos:	EuropacPRO
Tipo de producto:	Kit de montaje
Altura del rack:	6U
Tipo:	Combinados
Compatible con:	Subpistas



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Ancho del rack 1	Ancho del rack 2	Material
24562-442	1	42HP	40HP	Aluminio, Aleación de zinc
24562-484	1	84HP		Aluminio, Aleación de zinc
24562-420	1	20HP	62HP	Aluminio, Aleación de zinc
24562-440	1	40HP	42HP	Aluminio, Aleación de zinc
24562-463	1	63HP	19HP	Aluminio, Aleación de zinc

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene por separado: Panel frontal 6 U, 2 HP para cubrir el puntal.

No se pueden utilizar los siguientes guías: Tipo "accesorio", tipo "accesorio reforzado" y tipo "para PCB 4,4".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.