


# Tuerca SNSW



## CARACTERÍSTICAS

Ideal para proyectos de remodelación, como instalaciones en trapezio, en los cuales no se desea el desmontaje del sistema de soporte

Use como tope al instalar los ensambles nVent CADDY Rod Lock

Se puede colocar, sacar y volver a colocar fácilmente en cualquier ubicación de la varilla roscada

Listo para usar; elimina la necesidad de usar varias piezas de herrajes estándar

Funciona como tuerca hexagonal y arandela plana a la vez

La arandela es lo suficientemente amplia para trabajar con perfiles de canal strut estándar

**Factor de seguridad de carga estática:** 3:01  
**Acabado:** Electrogalvanizado  
**Material:** Acero


## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Tamaño de la varilla (RS) | Diámetro (Ø) | Altura (H) | Tamaño de llave | Espesor del reborde (FT) | Carga estática |
|--------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| SNSW50             | 0.5                       | 48.3 mm      | 24.1mm     | 1"              | 6.5 mm                   | 1334N          |
| SNSW37             | 0.375                     | 42.4 mm      | 20mm       | 3/4"            | 6.5 mm                   | 1334N          |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solo para uso en materiales normales y electrozincados.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

