

Perfiles de montaje para puerta, MMDP



Estos perfiles de montaje evitan que la puerta del armario se doble y facilitan el montaje de componentes eléctricos y otros accesorios.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para reforzar la puerta y proporcionar posibilidades de montaje adicionales. Se montan en el interior de la puerta en pernos de M6. Equipados con patrón de taladros a 10 mm. Estos perfiles de puerta no se pueden utilizar con los armarios de la gama AFS.

Material: Acero galvanizado de 1,2 mm.

Dimensión: 15 x 14 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.

Comentario: Mild steel wall mounted enclosures 600 mm high and above include MMDP door profiles. The profiles have to be ordered as an accessory for stainless steel wall mounted enclosures.

Espesor: 1.2mm
Acabado: Galvanizado
Material: Acero dulce

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
MMDP050	MMDP050	438mm	15mm	14mm	Montado en la pared, Interfaz hombre-máquina	Acero dulce
MMDP120	MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Montado en la pared, Interfaz hombre-máquina	Acero dulce
MMDP040	MMDP040	338mm	15mm	14mm	Montado en la pared, Interfaz hombre-máquina	Acero dulce
MMDP140	MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Montado en la pared, Interfaz hombre-máquina	Acero dulce
MMDP060	MMDP060	538mm	15mm	14mm	Montado en la pared, Interfaz hombre-máquina	Acero dulce
MMDP070	MMDP070	638mm	15mm	14mm	Montado en la pared, Interfaz hombre-máquina	Acero dulce
MMDP080	MMDP080	738mm	15mm	14mm	Montado en la pared, Interfaz hombre-máquina	Acero dulce

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
MMDP100	MMDP100	938mm	15mm	14mm	Montado en la pared, Interfaz hombre-máquina	Acero dulce

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No es adecuado para AFS.

Los perfiles deben pedirse como accesorios para gabinetes de montaje en pared de acero inoxidable

Estos perfiles de puerta no pueden usarse con la serie de gabinetes AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE