

# Conduit a presión a mordaza para conducto



## CARACTERÍSTICAS

Ideal como espaciador entre conduits del mismo o de diferente tamaño


No se requieren herramientas para la instalación

El conduit superior debe usarse solo para soporte, no para canalización

**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior 1 (OD1) | Diámetro exterior 2 (OD2) | Carga estática máxima (F) |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12P12P             | 171250             | 22 - 30 mm                | 22 - 30 mm                | 110N                      |
| 12P16P             | 171260             | 22 - 30 mm                | 30 - 35 mm                | 110N                      |
| 16P16P             | 171270             | 30 - 35 mm                | 30 - 35 mm                | 110N                      |
| 8P12P              | 171230             | 18 - 22 mm                | 22 - 30 mm                | 110N                      |
| 8P16P              | 171240             | 18 - 22 mm                | 30 - 35 mm                | 110N                      |
| 8P8P               | 171220             | 18 - 22 mm                | 18 - 22 mm                | 110N                      |



### ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

