

Minienfriador industrial, TCW



El minienfriador de agua industrial ofrece precisión y fiabilidad en un diseño compacto. La alta precisión de la refrigeración mejora la calidad de la producción, lo que se traduce en resultados más uniformes y superiores. La amplia variedad de opciones y accesorios permite distintas opciones de enfriadores para satisfacer diferentes necesidades de las aplicaciones. El minienfriador tiene un diseño ecológico con componentes de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Compresor hermético.

Tubos de latón del circuito de refrigeración.

Evaporador de placas soldadas de acero inoxidable.

Bobina de condensación de alta eficiencia.

Ventilador axial.

Fluido de material no ferroso; circuito no ferroso.

Circuito de líquido estándar con depósito y bomba abiertos.

Intervalo de temperatura de líquido ajustable: De +8 °C a +25 °C.

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Capacidad nominal (vatios a 50 Hz)	Capacidad nominal (vatios a 60 Hz)	Tipo de fluido	Tensión nominal	Frecuencia nominal	Refrigerante
TCW08	900W	1100W	Agua	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW12	1600W	1900W	Agua	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW19	2200W	2550W	Agua	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW31	3000W	3450W	Agua	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW41	3900W	4450W	Agua	230V	50 – 60Hz	R513A

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Una amplia gama de accesorios y opciones permite múltiples configuraciones para satisfacer las diferentes necesidades de aplicación.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.