

Sistema de cierres para maneta de elevación, LHC

Los cilindros y los insertos de cierre se pueden montar de manera independiente en la manecilla elevadora, lo cual permite crear diversas combinaciones. Esto reduce el número de manecillas necesarias.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Bombines de cierre semicilíndricos. Para usar en las manetas de elevación LHC.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Ventaja: Los distintos insertos y los cilindros de cerrojo pueden montarse de forma independiente dentro de la misma manija de elevación LLH, lo que reduce la cantidad de manijas de elevación en existencia que los clientes deben tener

Beneficio: los insertos y los cilindros de cerrojo limitan el acceso al gabinete mediante distintas opciones de llave; pueden seleccionarse insertos y cilindros de cerrojo específicos en función de la especificación establecida por el usuario final

Comentario: la manija de elevación LLH para gabinete con base de piso debe usarse para montar los insertos y los cilindros de cerrojo



Acabado: Suave mate

Color: Gris negro

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de llave	Código de llave
LHC521	LHC521	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323
LHC5212132E	LHC5212132E	37mm	23mm	41mm	Ronis	2132E
LHC5213121E	LHC5213121E	37mm	23mm	41mm	Ronis	3121E
LHC522	LHC522	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323
LHC523	LHC523	37mm	23mm	41mm	Cuadrado de 7 mm	
LHC524	LHC524	37mm	23mm	41mm	Cuadrado 8 mm	
LHC526	LHC526	37mm	23mm	41mm	Triángulo 7 mm	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de llave	Código de llave
LHC527	LHC527	37mm	23mm	41mm	Triángulo 8 mm	
LHC528	LHC528	37mm	23mm	41mm	Doble bits 3 mm	
LHC529	LHC529	37mm	23mm	41mm	Doble broca 5 mm	
LHC530	LHC530	37mm	23mm	41mm	Daimler Benz	
LHC531	LHC531	37mm	23mm	41mm	Bloqueo Insertar ranurado 2x4 mm	
LHC533	LHC533	37mm	23mm	41mm	Cilindro N°E1 (VW), llave excluida	
LHC534	LHC534	37mm	23mm	41mm	Adaptador para otros medios cilindros de perfil (DIN18252)	
LHC535	LHC535	37mm	23mm	41mm	Adaptador para cilindros ASSA ABLOY y TrioVing	
LHC536	LHC536	37mm	23mm	41mm	Push button only	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

*Otros números de llaves disponibles bajo pedido. ** Las llaves 333, 1333, EK333 y GX130 son iguales. *** Pida llave LSMK para cuadrado 8mm y triangular 8 mm.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

