


Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, -40... +85°C, 3 U; 10 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

21102-853



Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U. Las juntas están pegadas al panel frontal. Para un rango de temperatura ampliado hasta +85°C.

CARACTERÍSTICAS

La junta textil EMC se coloca lateralmente en el panel frontal o en la ranura del perfil derecho, según corresponda.

El sello de perfil se une a la superficie de contacto del soporte de 19" o del ángulo trasero y establece la conexión conductora a los paneles delanteros en forma de U

Rango de temperatura -40 °C ... +85 °C.



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Cantidad del paquete: 10

Fondo (D): 1.62mm

Altura (H): 97mm

Material: Elastómero termoplástico

Familia de productos: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit

Tipo de producto: Kit de blindaje

Compatible con: Subpistas; Casos; Paneles frontales


Peso bruto: 0.053kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las juntas EMC (textil) son necesarias para proteger los paneles frontales.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.