


Deflector de aire, panel frontal U, blindaje refrofit, textil



El deflector de aire con panel frontal en forma de U cubre una ranura vacía para eliminar una salida de flujo de aire. El panel frontal en forma de U acepta una junta textil EMC.

CARACTERÍSTICAS

el deflector de aire elimina las fugas de aire en las ranuras vacías

La cubierta se empuja en el carril de guía

Acabado:	Anodizado; Pasivado
Material:	Aluminio
Familia de productos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Tipo de producto:	Deflector de aire
Tipo:	Con Panel frontal



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Apantallamiento EMC	Ancho del rack	Compatible con
20848-728	3U	1	160m m	No (Retrofitable)	4HP	Subpistas, Casos
20848-729	3U	1	220m m	No (Retrofitable)	4HP	Subpistas, Casos
20848-736	6U	1	160m m	No (Retrofitable)	4HP	Subpistas, Casos
20848-737	6U	1	220m m	No (Retrofitable)	4HP	Subpistas, Casos

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Deflector de aire para 280 mm de profundidad y para placas de E/S traseras de 80 mm disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

