


# Jaula de placa para instalación de placa horizontal



La jaula de tablero para tableros horizontales ofrece la opción de insertar 6 tableros U en una subpista de 3 o 4 U de alto o cajas de escritorio. Pease agregue un panel frontal para cubrir el Kit de montaje.

## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje horizontal de Euroboards dobles en rectángulos/cajas de 3 o 4 U

**Familia de productos:** EuropacPRO  
**Tipo de producto:** Kit de montaje  
**Compatible con:** Subpistas



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Material                   | Tipo                                        |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 24564-117          | 3U              | 20HP           | 1                    | Aluminio, Aleación de zinc | Montaje horizontal de tablero               |
| 24564-118          | 3U              | 20HP           | 1                    | Aluminio, Aleación de zinc | Montaje horizontal de tablero, Con Long Lip |
| 24564-217          | 4U              | 28HP           | 1                    | Aluminio, Aleación de zinc | Montaje horizontal de tablero               |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida el marco frontal y el material de blindaje EMC por separado.

54 TE espacio requerido.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**