

Kit de extensión de marco de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

NÚMERO DE CATÁLOGO

PEKEF



CARACTERÍSTICAS

Permite crear longitudes personalizadas de soporte para equipos fijando el kit de extensión nVent CADDY Pyramid en serie al kit de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

El kit incluye dos ensambles de postes base, marco y mordazas para el soporte de equipo para sujetarse fácilmente al kit de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

Los travesaños y tubos cuadrados ofrecen mayor capacidad de carga y deflexión que los perfiles de canal strut estándar

Se ensambla y se ajusta al tamaño y altura en minutos por una persona con una herramienta

Mordazas para soporte de equipo y travesaños innovadores que permiten un ensamble rápido

La almohadilla de espuma integral ofrece una interfaz suave para todo tipo de techos

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 360493

Material: Acero;Polipropileno;Polietileno

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Temperatura: -34 to 54 °C

Altura (H): 305 - 457 mm

Longitud (L): 1588mm

Base de poste (A): 305 mm x 2 pc

Tubo cuadrado (B): 1067 mm x 2 pc

Conjunto de barra transversal (C): 1232 mm x 2 pc

Anchura (W): 1257 mm

Superficie: 0.18m²

Peso por unidad: 28 kg

Carga estática máxima (F): 4980N


Factor de seguridad de carga estática: 3:01

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática debe ser repartida uniformemente por el chasis.

La Estructura de Extensión para Soporte de Equipos nVent CADDY Pyramid debe ser usada en conjunto con el Kit para Soporte de Equipos nVent CADDY Pyramid.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

