

Adaptadores Plenum de cambio fácil para los aires acondicionados



Cuando los aires acondicionados existentes se dañan o alcanzan el final de su vida útil, los Plenos de adaptador de cambio fácil ofrecen los medios rápidos y fáciles de adaptar nuevos aires acondicionados nVent HOFFMAN en la abertura de la carcasa.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

NEMA Tipo 12

NEMA Type 12

IP 54

CARACTERÍSTICAS

No se requiere modificación a la carcasa; diseñado para combinar con el corte de la carcasa y con los orificios de montaje del aire acondicionado que se reemplaza

El diseño del pleno permite un flujo de aire óptimo (en lugar de una placa plana que obstruya el ingreso de aire y la salida del aire en los aires acondicionados antiguos)

Se incluye junta

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Grado de protección	Familia de productos	Altura	Anchura	Fondo
PL17N21		NEMA tipo 12	EasySwap	530mm	305mm	38mm
PL17N21SS		NEMA tipo 12	EasySwap	530mm	305mm	38mm
PLCR23N21		NEMA tipo 12	EasySwap	584mm	254mm	38mm
PLCR23N21SS		NEMA tipo 12	EasySwap	584mm	254mm	38mm
PLHC52G57	26301	NEMA tipo 12	EasySwap	1463mm	583mm	38mm
PLHC52T53	26302	NEMA tipo 12	EasySwap	1342mm	584mm	38mm
PLKG28	26582	NEMA tipo 12	EasySwap	937mm	486mm	38mm
PLKG52	26581	NEMA tipo 12	EasySwap	1335mm	486mm	38mm

Número de catálogo	Número de artículo	Grado de protección	Familia de productos	Altura	Anchura	Fondo
PLKTN17	26568	NEMA tipo 12	EasySwap	483mm	305mm	38mm
PLKTN28	26505	NEMA tipo 12	EasySwap	845mm	311mm	38mm
PLM13N16		NEMA tipo 12	EasySwap	448mm	362mm	67mm
PLM13N17	26556	NEMA tipo 12	EasySwap	448mm	362mm	38mm
PLM28G28	26294	NEMA tipo 12	EasySwap	724mm	432mm	38mm
PLM28N17	26557	NEMA tipo 12	EasySwap	724mm	432mm	38mm
PLM33N28	26296	NEMA tipo 12	EasySwap	871mm	305mm	38mm
PLM36N36	26297	NEMA tipo 12	EasySwap	984mm	381mm	38mm
PLM52G52	26298	NEMA tipo 12	EasySwap	1335mm	433mm	38mm
PLPN36	26537	NEMA tipo 12	EasySwap	927mm	305mm	38mm
PLR1N17	26066	NEMA tipo 12	EasySwap	550mm	330mm	38mm
PLR2G28	26504	NEMA tipo 12	EasySwap	950mm	431mm	38mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Grado de protección	Familia de productos	Altura	Anchura	Fondo
PLR2N17	26067	NEMA tipo 12	EasySwap	550mm	305mm	38mm
PLRG28	21496	NEMA tipo 12	EasySwap	950mm	431mm	38mm
PLRG52	19862	NEMA tipo 12	EasySwap	1553mm	435mm	38mm
PLRG57	26073	NEMA tipo 12	EasySwap	1553mm	530mm	38mm
PLRN28	26068	NEMA tipo 12	EasySwap	737mm	292mm	38mm
PLRN36	26538	NEMA tipo 12	EasySwap	965mm	400mm	38mm
PLT29G28	26295	NEMA tipo 12	EasySwap	724mm	432mm	38mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para identificar rápidamente el aire acondicionado y pleno, descargue la hoja de especificaciones de la pestaña Descargas y descargue la aplicación Cambio fácil en las tiendas Apple App o Google play.

Comuníquese con Servicio al cliente para pedir ayuda para encontrar el cruce adecuado para los modelos anteriores HOFFMAN/Mclean que no se muestran a continuación.

Antes de poner su pedido, verifique que las dimensiones del Pleno del adaptador no excedan el espacio disponible en la superficie de montaje de la carcasa.

ISC es una marca registrada de ISC Sales, Inc.

Kootronic es una marca registrada de Kooltronic, Inc.

Pfannenberg es una marca registrada de Pfannenberg Incorporated.

Rittal es una marca registrada de Rittal Corporation.

Los Plenos de adaptador para Rittal no son adecuados para reemplazar los aires acondicionados parcialmente o completamente empotrados.

Thermal Edge es una marca registrada de Thermal Edge, Inc.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.