

6000 Kit de mordaza, 800 mm, AA STRUT, 3–30 mm Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO


6800AAHD

CARACTERÍSTICAS

Los canales strut soldados espalda con espalda proporcionan una fijación suave y fácilmente ajustable en toda su longitud

Las mordazas a presión agarran el canal strut entre dos labios, protegiéndolo contra el volteo

Sistema de fijación seguro para servicios pesados para bandeja portacable, ducto o tubo



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 330140

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Longitud (L): 800mm

Tipo de perfil ranurado: AA (83 x 41 mm)

Tamaño de la varilla (RS): 10

Espesor del reborde (FT): 3 - 30 mm



A: 26 mm

B: 13 mm

Par de apriete (TQ): 30 N·m

STRUT Tipo	A	Carga estática 1 F1	Carga estática 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

