

Calefactores para áreas peligrosas, DAHHL



Diseñados para áreas peligrosas en donde los componentes electrónicos requieren protección frente a temperaturas bajo cero, condensación y corrosión.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Clase I, div. 1 Grupos A, B, C, D/Clase II div. 1 Grupos E, F, G

II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C

NEC CSA us

Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G

CARACTERÍSTICAS

Ofrecen protección contra heladas hasta -76 °F/-60 °C

Tipos de calefacción conductivos y de convección disponibles

Los modelos 50W y 80W pueden montarse directamente en colectores, instrumentos de medición o análisis, válvulas de control y equipamiento similar.

Dos opciones de termostato disponibles con un punto de ajuste de 50 °F/10 °C o 68 °F/20 °C

50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available

200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current

Material: Aluminio
Acabado: Anodizado
Color: Negro

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Capacidad de calefacción
HLTSTAT10C	28714	28mm	23mm	109mm		
HLTSTAT20C	28715	28mm	23mm	109mm		
DAHHL200AC	28704	226mm	229mm	61mm	115V	200W
DAHHL300AC	28706	325mm	229mm	61mm	115V	300W

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Capacidad de calefacción
DAHHL4001A	28708	226mm	229mm	61mm	115V	400W
DAHHL4002A	28711	226mm	229mm	61mm	220V	400W
DAHHL501AC	28717	89mm	41mm	30mm	115V	50W
DAHHL6001A	28712	325mm	229mm	61mm	115V	600W
DAHHL6002A	28713	325mm	229mm	61mm	220V	600W
DAHHL801AC	28716	89mm	41mm	30mm	115V	80W

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

