

# Mástil de aluminio con base

## CARACTERÍSTICAS

Utilice con acoplador del mástil y mástil de fibra de vidrio

Requiere de un kit de cables tensores



**Material:** Aluminio



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura (H) | Anchura (W) | Fondo (D) | Diámetro (Ø) | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------------------|
| MBMAST4M           | 701340             | 4 m        | 228.6 mm    | 228.6mm   | 69.9 mm      | 12.7 mm                |
| MBMAST6M           | 701360             | 6 m        | 228.6 mm    | 228.6mm   | 69.9 mm      | 12.7 mm                |
| MBMAST3MHD         |                    | 3 m        | 228.6 mm    | 228.6mm   | 76.2 mm      | 12.7 mm                |
| MBMAST3M           | 502040             | 3 m        | 228.6 mm    | 228.6mm   | 69.9 mm      | 12.7 mm                |
| MBMAST5M           | 701350             | 5 m        | 228.6 mm    | 228.6mm   | 69.9 mm      | 12.7 mm                |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A        | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------|-----------------|
| MBMAST4M           | 701340             | 177.8 mm | 10.67 kg        |
| MBMAST6M           | 701360             | 177.8 mm | 15.2 kg         |
| MBMAST3MHD         |                    | 177.8 mm | 12.61 kg        |
| MBMAST3M           | 502040             | 177.8 mm | 8.62 kg         |
| MBMAST5M           | 701350             | 177.8 mm | 13.61 kg        |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE