

Clip de bandeja de escalerilla para montante, acero galvanizado en caliente

NÚMERO DE CATÁLOGO

LTC

The nVent CADDY Ladder Tray Clip makes attaching ladder trays to strut profiles quick and easy—featuring a single-piece design, ready for use out-of-the box with no loose hardware.

Offering two simple installation methods, the Ladder Tray Clip can be either installed on top of the strut or slid in from either end of the channel, increasing flexibility and giving contractors more options on the job. Designed for both indoor and outdoor installations, the hot-dip galvanized finish and hardware ensure longevity on rooftop, solar and trapeze projects.

CARACTERÍSTICAS


Single-piece design with hardware pre-installed to reduce components

Simple and time-saving; just drop and twist the Ladder Tray Clip directly into the strut profile

Works on ladder tray with up to ½ in flange thickness

Hot-dip galvanized clamp and hardware for demanding environments

Integrated clamping teeth for superior holding strength and load ratings



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 387715

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Espesor del reborde (FT): 13 mm Max

A: 49 mm

B: 38.1 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 3/8"



Par de apriete (TQ): 41 N·m

Carga estática máxima 1 (F1): 2225N

Carga estática máxima 2 (F2): 3100N

Carga estática máxima 3 (F3): 10675N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

