

Clip Metálico a Presión con Inserto para clavadoras, 10 cable

NÚMERO DE CATÁLOGO

PKM10H3GBSF



CARACTERÍSTICAS

Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalación más segura sin utilizar las manos permitiendo una fijación a la estructura a través de un alargador

Ideal para corridas de cable pequeñas

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los bordes redondos ayudan a prevenir el daño en el cable

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 182053

Material: Spring Steel;Nylon

Acabado: nVent CADDY Armour

Capacidad del cable: 10

Diámetro (Ø): 10 mm

Tamaño de taladro (HS): 3 mm

Longitud (L): 171.5mm



DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Soporta cables de hasta 13 mm cuando se instala con una rondana estándar de 6 mm.

El inserto para clavadoras es compatible con las clavadoras BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o equivalentes.

Consulte con el fabricante de los clavos que serán utilizados para evaluar la carga estática y la compatibilidad con el tipo de hormigón.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

