

nVent CADDY Speed Link SLK con insterto para Calavadora, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK15L2GBSF

CARACTERÍSTICAS

Sistema completo, incluyendo un cable de acero, un dispositivo de bloqueo, y una escuadra para clavadoras

Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalación más segura sin utilizar las manos permitiendo una fijación a la estructura a través de un alargador

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 197812

Material: Acero; Aleación de zinc; Polipropileno; Nylon

Acabado: Electrolgalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm

Longitud del cable de acero: 2m

A: 38 mm

B: 25.5 mm

Carga estática: 195N

Altura (H): 55 mm

Anchura (W): 19 mm

Espesor (T): 12.5 mm


Ángulo (a): 90 ° Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática máxima será la de la escuadra. Consulte con el fabricante de los clavos que serán utilizados para evaluar la carga estática y la compatibilidad con el tipo de hormigón. La Carga máxima será la carga estática más baja de las dos.

El inserto para clavadoras es compatible con las clavadoras BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o equivalentes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

