

nVent CADDY Speed Link Light Pack con anclaje tipo cuña, 1mm cable, 1m L

NÚMERO DE CATÁLOGO

CLP1L1WA6

El sistema Speed Link Light Pack de nVent CADDY con anclaje tipo cuña incluye una longitud precortada (1m y 2m) de cable de acero de 1mm remachado a un anclaje tipo cuña junto con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. El personal de instalación puede fijarlo de forma rápida y segura al techo de hormigón para soportar luminarias y carteles.

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH & Co. KG

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

No se necesitan herramientas especiales

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196093

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Acabado: Electrolgalvanizado

Material: Acero; Latón

Diámetro del cable de acero: 1 mm

Longitud del cable de acero: 1m

Longitud (L): 54mm

Altura (H): 17 mm

Anchura (W): 12.5 mm

Espesor (T): 6.5 mm

Ángulo (a): 60 °


Carga estática: 100N

Diámetro de broca: 6mm

Profundidad de taladro: 31mm

Profundidad de incrustación: 25 mm Min

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

