

HD Abrazadera de tubo para servicios pesados, 156–162 mm OD, M12, M16 Varilla

Obsoleto

NÚMERO DE CATÁLOGO

HDI162

CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas

El patín de viga se abre fácilmente para diámetros de tubo menores a 4 in

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 577054

Material: Acero;Caucho EPDM-SBR

Acabado: Electrolgalvanizado

Temperatura: -50 to 110 °C

Color: Negro

Diámetro exterior (OD): 156 - 162 mm

Tamaño de la varilla (RS): M12;M16

Anchura (W): 40 mm

Espesor (T): 4 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 10 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M10


Longitud del tornillo (L): 40mm

Carga estática: 5000N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

