

Kit de soporte p/bandeja portacable sin herramientas, p/azotea Pyramid, 318 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

PTF10P



CARACTERÍSTICAS

Los pines a presión se instalan sin necesidad de herramienta

Los pines plásticos no sufrirán los efectos de la corrosión

Los pines y orificios de montajes funcionan para la gran mayoría de las bandejas portacables del tipo perforadas

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Pines adicionales pueden ser adquiridos de manera separada

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Fácil de transportar al techo

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 360519

Material: Polietileno;Polipropileno;Nylon

Temperatura: -45 to 65 °C

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Longitud (L): 318mm

Anchura (W): 201 mm



Altura (H): 102 mm

Superficie: 59355mm²

Peso por unidad: 0.5 kg

Carga estática: 4450N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

